

**HIT LIME DIAMANTATE AD AGO 140 MM**

NEEDLE - SHAPED DIAMOND FILE HIT 140 MM

SATZ DIAMANTNADELFEILEN 140 MM

PROFILO	FORMA	SEZIONE (mm)	COD.
PROFILE PROFIL	SHAPE FORM	SECTION (mm) QUERSCHNITT (mm)	
	Piatta 4 lati - Flat 4 sides - Flach 4 Seiten	5,5 x 1,5	LP140
	Triangolare - Triangular - Dreieckig	4 x 4	LT140
	Quadrata - Square - Quadratisch	3 x 3	LQ140
	Mezza tonda - Half circle - Halbrund	5 x 2	LH140
	Rotonda - Circular - Rund	3	LR140
	Coltello - Knife - Messer	5 x 2	LK140

**Esempio di ordinativo:** Codice    **Order example:** Code    **Bestellbeispiel:** Code

**Caratteristiche tecniche:**

Lunghezza totale 140 mm  
Lunghezza parte diamantata 70 mm  
Gambo Ø 3 mm  
Granulometria diamante D126 per impiego universale

**Utilizzo:** Per lavorazioni di carburo di tungsteno, acciaio temperato e nitrato, ceramiche, ferrite, vetro, pietre dure e preziose, quarzi, fibre di carbonio

**Technical characteristics:**

Total length 140 mm  
Length of diamond coated section, 70 mm  
Shank Ø 3 mm  
Diamond particle size D126 for universal use

**Application:** For processing tungsten carbide, hardened and nitrided steel, ceramics, ferrite, glass, hard and precious stones, quartz and carbon fiber

**Technische Eigenschaften:**

Gesamtlänge 140 mm  
Diamantbestückte Länge 70 mm  
Schaft Ø 3 mm  
Diamant-Korngröße D126 für universellen Einsatz

**Anwendung:** Zur Bearbeitung von Wolframcarbide, gehärtetem und nitriertem Stahl, Keramik, Ferrit, Glas, Halbedelstein und Edelstein, Quarz, Kohlenstofffaser

